

# ZAMATOP BOIS - TH12

# ZTW

VIS AUTOPERCEUSE ACIER À TÊTE HEXAGONALE ZAMAC POUR  
FIXATION DE BACS ACIER SUR SUPPORT BOIS



## CARACTÉRISTIQUES

### APPLICATION

Fixation de bacs acier sur support bois

### DESCRIPTION :

Vis autoperceuse  $\varnothing 6,3$  mm.

Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle.

### Capacité de perçage (CP) :

0,75 à 4x0,75 mm (jusqu'à quatre bacs acier).

### MATIÈRE :

#### Corps de vis :

Acier cémenté traité X-TREM COAT C2.

#### Résistance à la corrosion :

15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231.

Essai au Brouillard salin = 500 heures selon norme NF ISO 9227.

#### Tête de vis :

surmoulée ZAMAC.

Garantie 20 ans contre la corrosion.

Essai au brouillard salin = 1000 heures selon norme NF ISO 9227.

**Laquage tête :** EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme. Épaisseur de  $60\mu\text{m}$  à  $120\mu\text{m}$ .

**TOUS LES COLORIS DU NUANCIER RAL SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.**

## AVANTAGES

- Aucun pré-perçage nécessaire. (CP= 0,75-4x0,75 correspondant à 1 à 4 épaisseurs de bacs aciers.)
- La tête Hexagonale de 12 mm permet un meilleur entrainement de la vis.
- Tête surmoulée ZAMAC durable et esthétique.

# MISE EN ŒUVRE


1/ Choisir la longueur de sa vis selon les recommandations de la brochure C'est Carré Gamme Couverture p.24.

2/ La vis autoperceuse se pose en accord avec les spécifications du DTU 40.35. Ces préconisations sont décrites dans la brochure C'est Carré Gamme Couverture p.7. Ce modèle de vis simple filet convient pour pose de bac acier standard ou panneaux sandwich avec isolant rigide.


3/ Elle doit être posée avec un support de répartition :

- En sommet de nervure : avec le cavalier adapté au type de nervure. (CAV-TE ou CAV-TC)
- En faîtage : avec la rondelle SATURNO.

4/ La vis autoperceuse doit être installée avec une vitesse de 1800 tr/min maximum. L'utilisation d'une visseuse à choc est fortement déconseillée.



## DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE



capacité de perçage : 4x0,75 mm

t	V
temps de perçage s/mm	Vitesse de rotation rpm
<2	2000

Ø x L	CS	Référence
mm x mm	maxi mm	
<b>6,3x75</b>	25	ZTW-63075
<b>6,3x100</b>	50	ZTW-63100
<b>6,3x130</b>	80	ZTW-63130
<b>6,3x150</b>	100	ZTW-63150
<b>6,3x180</b>	130	ZTW-63180
<b>6,3x200</b>	150	ZTW-63200

## PACKAGING

### UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS



#### SACHET

Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).



#### CARTON

#### PRÉSENTOIR

Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.

## POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

# ZTW-63075-8012

Type

Ø

Longueur

RAL8012

**Scell-it®**  
SERVICE TECHNIQUE

## CAVALIER TRAPEZO

SUPPORT DE RÉPARTITION POUR LES BACS ACIER TRAPÉZOÏDAUX

CAV-TC


**POWDER LONG**  
 NUANCE GARANTIE 10+ COATING


## CARACTÉRISTIQUES

## APPLICATION

Support de répartition pour les bacs acier trapézoïdaux en sommet de nervure.  
 A associer avec la vis ZAMATOP adéquate (ZTW, ZTZ, ZTP).

## DESCRIPTION :


Cavalier prélaqué avec rondelle d'étanchéité prémontée.  
 Pour toutes fixations de  $\varnothing 6$  à 6,5 mm

## MATIÈRE :

Acier galvanisé au ZINC Z275 ép. 7,5/10ème  
 Rondelle d'étanchéité EPDM

## Laquage

Peinture polyuréthane 35 $\mu$ m.



## DIMENSIONS :

Type	b maxi mm	a maxi mm	L maxi mm	Référence
C1	26	30	40	CAV-TC1
C2	26	28	40	CAV-TC2

TOUS LES RAL SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.


## AVANTAGES

- Évite le poinçonnement du bac acier par la pose
- Étanchéité intégrée : ne nécessite pas de rondelle d'étanchéité supplémentaire au montage.
- Gain de temps


# MISE EN ŒUVRE

1/ Choisir le modèle du cavalier selon les dimensions de la nervure du bac acier. (cf tableau de correspondance ci-dessous)

2/ Conformément au DTU 40.35, les cavaliers type E se posent en sommet de nervure trapézoïdale. (Jouent le rôle de support de répartition, à associer avec les vis autoforeuses ZAMATOP).



## CHOISIR LE CAVALIER SELON LES DIMENSIONS DE LA NERVURE DU BAC ACIER



pb	GB	Ht	TYPE CAVALIER
21	66	35	C2
21	75	45	C1
22	63	33	C2
22	72	39	C1
22	63	35	C2
23	75	45	C1
23	72	39	C1
23	75	39	C1

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

b	a	L	Référence
maxi mm	maxi mm	maxi mm	
26	30	40	CAV-TC1
26	28	40	CAV-TC2

## PACKAGING

### UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS



#### SACHET

Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).



#### CARTON PRÉSENTOIR

Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.

## POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

# CAV-TC1-5008

Type

RAL5008

**Scell-it®**  
SERVICE TECHNIQUE